


# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Platte kabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1432415>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Platte AS-interface-kabel EPDM, in zwart, voor extra voeding, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m rol

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1432415                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks                                     |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | AF1LFA                                      |
| Productcode                             | AF1LFA                                      |
| GTIN                                    | 4046356349321                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.832 g                                     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.832 g                                     |
| Douanetariefnummer                      | 85444995                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Platte kabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1432415>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Producttype  | Datakabel per meter |
| sensortype   | AS-Interface        |
| aantal polen | 2                   |

### Interfaces

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Signaalsoort/categorie | AS-interface |
|------------------------|--------------|

### Kabel/leiding

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| kabellengte                     | 100 m                                       |
| Kabelgewicht                    | 85 kg/km                                    |
| aantal polen                    | 2                                           |
| Afgeschermd                     | nee                                         |
| Aderopbouw                      | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Adersoort                       | Platte kabel                                |
| aderopbouw voedingsspanning     | 76x 0,16 mm                                 |
| AWG voedingsspanning            | 16                                          |
| aderdoorsnede                   | 1,5 mm <sup>2</sup>                         |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,5 mm                                      |
| buitenmantel, materiaal         | EPDM (rubber)                               |
| buitenmantel, kleur             | zwart RAL 9005                              |
| materiaal aders                 | vertinde Cu-litzendraad                     |
| materiaal aderisolatie          | EPDM (rubber)                               |
| afzonderlijke ader, kleur       | bruin, blauw                                |
| wanddikte isolatie              | ca. 0,50 mm                                 |
| nominale spanning kabel         | 48 V (U <sub>0</sub> )                      |
| Testspanning                    | 1000 V AC                                   |
| Overige bestendigheid           | ozon- en UV-bestendig                       |
| Bijzondere eigenschappen        | siliconenvrij                               |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)  | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)     |
|                                 | -25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -25 °C ... 85 °C (flexibel gemonteerd) |
|                                         | -40 °C ... 85 °C (vast gelegd)         |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C                       |

# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Platte kabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1432415>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003249 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Platte kabel



1432415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1432415>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)