

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Behuizing



1460279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460279>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-koppelbehuizing, met lengtebeugel, hoogte: 77,5 mm, met schroefdraadbus 1 x Pg13,5

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1460279       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Productcode                             | AF7AAC        |
| GTIN                                    | 4046356794572 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 192,52 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 192,52 g      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
|----------|------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Producttype               | Behuizingen met beugelvergrendeling |
| Behuizingstype            | Koppelbehuizing                     |
| bouwvorm                  | B6                                  |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                                   |
| schroefmethode            | 1x Pg13,5                           |
| kabeluitgang              | recht                               |
| Pg-wartel                 | zonder                              |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 43 mm   |
| Hoogte  | 77,5 mm |
| lengte  | 73 mm   |

### Materiaal

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| materiaal afdichting           | NBR                       |
| materiaal behuizing            | Spuitgietaluminium        |
| materiaal behuizingsoppervlak  | poedercoating, grijs      |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal, greep: PA |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| schroefmethode | 1x Pg13,5 |
|----------------|-----------|

### Montage

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Montage-instructie | voor halve en complete wartels |
|--------------------|--------------------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP65              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Behuizing

1460279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460279>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460279>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 06-KML-H-O1PG13.5 - Behuizing

1460279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460279>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)