

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelrol



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1501854                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks                                     |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | AF1LBA                                      |
| Productcode                             | AF1LBA                                      |
| GTIN                                    | 4017918813987                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.440,96 g                                  |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.170,96 g                                  |
| Douanetariefnummer                      | 85444995                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelrol



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Producttype  | Kabel per meter |
| toepassing   | Connector       |
| aantal polen | 3               |
| Afgeschermd  | nee             |

### Kabel/leiding

|             |       |
|-------------|-------|
| kabellengte | 100 m |
|-------------|-------|

### PVC zwart [PVC]

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                      |  |
| Kabelgewicht                    | 29 kg/km                                                                            |
| aantal polen                    | 3                                                                                   |
| Afgeschermd                     | nee                                                                                 |
| Kabeltype                       | PVC zwart [PVC]                                                                     |
| aderopbouw signaalleiding       | 32x 0,10 mm                                                                         |
| AWG signaalleiding              | 24                                                                                  |
| aderdoorsnede                   | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (signaalader)                                               |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,25 mm ±0,02 mm                                                                    |
| kabelbuitendiameter             | 4,40 mm ±0,15 mm                                                                    |
| buitenmantel, materiaal         | PVC                                                                                 |
| buitenmantel, kleur             | zwart RAL 9005                                                                      |
| materiaal aders                 | blanke Cu-litzendraad                                                               |
| materiaal aderisolatie          | PVC                                                                                 |
| afzonderlijke ader, kleur       | bruin, blauw, zwart                                                                 |
| wanddikte isolatie              | ≥ 0,23 mm (aderisolatie)                                                            |
| wanddikte buitenmantel          | ≥ 0,76 mm                                                                           |
| compleet getwist                | 3 aders in de lengte getwist                                                        |
| max. aderweerstand              | max. 78 Ω/km (bij 20 °C)                                                            |
| isolatieweerstand               | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C)                                                             |
| nominale spanning kabel         | ≥ 300 V                                                                             |
| Testspanning                    | ≤ 3000 V                                                                            |
| vlambestendigheid               | volgens UL-Style 2464                                                               |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)  | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)                                             |

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelrol



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
|--|--------------------------------------------|

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelrol

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>



**EAC-RoHS**

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelrol



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003249 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Kabelrol



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501854>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 18,263 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)