

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand PROFIBUS M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1507803
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4017918900403
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,69 g
Douanetariefnummer	85332100
Land van herkomst	DE

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afsluitweerstand
aantal polen	4
polarisatie	B

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
nominale stroom I_N	4 A
	$\leq 25 \text{ mA (I}_{\text{eff}})$


Algemeen

afsluitweerstand	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R1)
	220 $\Omega \pm 1 \%$ (R2)
	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R3)
opgenomen vermogen	0,25 W (R1)
	0,25 W (R2)
	0,25 W (R3)

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	15 mm
Hoogte	14,8 mm
lengte	56,3 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M12
Type polarisatie	B

Aansluiting 2

bouwworm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (Connector)


SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>


Tekeningen

Maatschets




Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening



Poolschema stiftconnector M12, 4-polig, B-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

schakelschema



SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507803>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,284 kg CO2e
---------	---------------