

SACB-C-H180-10/3-M8 - Aansluitkap



1516412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1516412>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M8-busconnector, aantal steekplaatsen: 10, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1516412
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3BCG
Productcode	AF3BCG
GTIN	4017918967314
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	49,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking bij documentatie	Meer informatie over de gebruikte printconnectoren vindt u in de technische gegevens van het artikel MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Aansluitkap
toepassing	Sensor-/actorbox
Aantal steekplAatsen	10
polarisatie	A
led	nee

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	120 V AC
	120 V DC
nominale stroom totaal	8 A
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	2 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitmethode sensor/actor	M8-busconnector
Aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting
aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede Voeding flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel	26 ... 16
aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel	26 ... 16
Striplengte Signaalleiding	7 mm
striplengte van de mantel	60 mm (stamkabel)
Aandraaimoment-dekselbouten	1 Nm

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4

SACB-C-H180-10/3-M8 - Aansluitkap



1516412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1516412>

	8 / 4 (A) = 8 / 4
	9 / 4 (A) = 9 / 4
	10 / 4 (A) = 10 / 4
	1-10 / 1 (+24 V) = U _N
	1-10 / 3 (0 V) = 0 V

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	24 mm
lengte	74 mm

Materiaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	7 mm ... 12 mm
Aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C

SACB-C-H180-10/3-M8 - Aansluitkap



1516412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1516412>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------