

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Uw voordelen

- Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
- Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
- Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
- Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1517107
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3CCA
Productcode	AF3CCA
GTIN	4017918967772
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	924,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	869,3 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren".

Artikeleigenschappen

Producttype	verdelerbox
toepassing	Standaard, uitgebreide vereisten
aantal polen	5
Aantal steekplaatsen	4
polarisatie	A
led	ja

Systeemeigenschappen

Lokale diagnose	
bewaakte functie	voedingsspanning per moduul
optische weergave	led groen

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC
lokale diagnose	voedingsspanning per moduul led groen
	statusindicatie I/O led geel
nominale spanning U_N	24 V DC
nominale stroom totaal	12 A
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting	
aansluitmethode sensor/actor	M12-busconnector
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging	0,5 Nm

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GYPK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RDBU

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

3 / 4 (A) = YE
3 / 2 (B) = WHGN
4 / 4 (A) = GY
4 / 2 (B) = BNGN
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
1-4 / 3 (0 V) = BU
1-4 / 5 (PE) = GNYE


Signalering

statusindicatie aanwezig

ja

Afmetingen

Maatschets



Breedte

58 mm

Hoogte

26 mm

lengte

117 mm

Materiaal

materiaal Schroefdraadhuls

Zinkspuitgietwerk

materiaal behuizing

PBT

materiaal Gietmassa

PUR

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94

V0

materiaal afdichting O-ring

NBR

materiaal contact

Cu-legering

materiaal contactoppervlak

verguld

materiaal contactblok

PA

Kabel/leiding

kabellengte

5 m

PUR/PVC zwart [PUR]

Maatschets



SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

Kabelgewicht	122 kg/km
UL AWM Style	20549
aantal polen	11
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR/PVC zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	28x 0,15 mm
AWG signaalleiding	20
aderopbouw voedingsspanning	56x 0,15 mm
AWG voedingsspanning	17
aderdoorsnede	8x 0,5 mm ² (signaalader)
	3x 1 mm ² (powerkabel)
aderdiameter inclusief isolatie	1,5 mm ±0,1 mm (signaalader)
	2,1 mm ±0,1 mm (powerkabel)
kabelbuitendiameter	8,70 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen
wanddikte binnenmantel	≥ 0,15 mm
wanddikte buitenmantel	≥ 0,38 mm
compleet getwist	aders in lagen getwist
nominale spanning kabel	300 V
Testspanning	2000 V
minimale buigradius, vast gelegd	7,5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	66 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	87 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 87 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s
vlambestendigheid	DIN EN 50265
oliebestendigheid	volgens VDE 0472 deel 803
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
	80 °C (volgens UL)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 90 °C
--------------------------------	------------------

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox

1517107


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>



Tekeningen



schematekening




M12-steekplaats bus, 5-polig

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox

1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

schakelschema



SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	3 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	3 A	-	-

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO - verdelerbox



1517107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517107>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl