

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517589>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stamkabel voor sensor-/actorboxen, zonder PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm² en 2 x 0,75 mm², lengte: 50 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1517589
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF3ZBX
Productcode	AF3ZBX
GTIN	4017918933302
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4.461 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4.137 g
Douanetariefnummer	85444995
Land van herkomst	DE

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517589>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
toepassing	Verdelerboxen
aantal polen	8
led	nee


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/leiding

kabellengte	50 m
-------------	------

PUR/PVC zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	81,2 kg/km
UL AWM Style	20549
aantal polen	8
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR/PVC zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	19x 0,15 mm
AWG signaalleiding	22
aderopbouw voedingsspanning	42x 0,15 mm
AWG voedingsspanning	18
aderdoorsnede	6x 0,34 mm ² (signaalader)
	2x 0,75 mm ² (powerkabel)
aderdiameter inclusief isolatie	1,3 mm ±0,1 mm (signaalader)
	1,8 mm ±0,1 mm (powerkabel)
kabelbuitendiameter	7,60 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, wit, groen, geel, grijs, roze, rood
wanddikte binnenmantel	≥ 0,15 mm

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517589>

wanddikte buitenmantel	≥ 0,38 mm
compleet getwist	aders in lagen getwist
nominale spanning kabel	300 V
Testspanning	2000 V
minimale buigradius, vast gelegd	7,5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	57 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	76 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 76 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
vlambestendigheid	DIN EN 50265
oliebestendigheid	volgens VDE 0472 deel 803
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
	80 °C (volgens UL)

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517589>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1517589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1517589>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	34,765 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl