

SACC-V-4CON-PG9/A - Ventielsteker



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527883>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, Universeel, 4-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1527883
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2DAA
Productcode	AF2DAA
GTIN	4017918980955
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,61 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,3 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Ventielstekers
sensor type	Universeel
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	Pg9

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
	TPE
materiaal behuizing ventielsteker	PA 6
materiaal contact	CuSn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6
materiaal contactoppervlak	Ni

Afmetingen

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm ... 8 mm
----------------	---------------

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 15 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U_N	250 V AC
	250 V DC
nominale stroom I_N	10 A
beveiligingsschakeling	niet aangesloten

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (ventielsteker)
------------	--------------------

SACC-V-4CON-PG9/A - Ventielsteker



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527883>

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	22 ... 16

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	Ventielsteker
schroefdraadsoort kop	A


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-30 °C ... 100 °C (Connector)

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



SACC-V-4CON-PG9/A - Ventielsteker

1527883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527883>



Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527883>

 UL Recognized Toelatings-ID: File E 118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

SACC-V-4CON-PG9/A - Ventielsteker



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527883>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a5a1b7f5-f63b-4d11-8122-e430fc9c2f99