

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528251>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, Universeel, 5-polig, bus, recht, M12, polarisatie: B, Achterwandmontage, soldeerstiften

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1528251
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEQA
Productcode	ABQEQA
Cataloguspagina	Pagina 75 (PC-2005)
GTIN	4046356023238
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,911 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528251>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage
-----------------	-------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
sensortype	Universeel
aantal polen	5
Afgeschermd	nee
polarisatie	B
schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PBT
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	60 V
overgangsweerstand	$\leq 0,003 \Omega$
isolatieweerstand	$\geq 1 T\Omega$
nominale spanning U_N	60 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	soldeerstiften
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528251>

polarisatie	B
-------------	---

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Universeel
------------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand

1528251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528251>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, B-gepolariseerd, buszijde

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528251>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528251>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	7e06980c-21ce-43e0-846c-79bbd2563675

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl