

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Aansluitkap



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1537899>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal / QUICKON, aantal steekplaatsen: 4, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 15 m, afscherming: nee

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1537899
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3CCG
Productcode	AF3CCG
GTIN	4046356074759
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.058 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.930 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Aansluitkap
toepassing	Sensor-/actorbox
Aantal steekplAatsen	4
led	nee

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	120 V AC
	120 V DC
nominale stroom totaal	10 A
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitmethode sensor/actor	M12-busconnector
Aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting
Aandraaimoment-dekselbouten	0,35 Nm

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GYPK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RDBU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WHGN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BNGN
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GNYE

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Breedte	58 mm
---------	-------

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Aansluitkap



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1537899>

Hoogte	21 mm
lengte	34 mm

Materiaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld

Kabel/leiding

kabellengte	15 m
-------------	------

PUR/PVC zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	122 kg/km
UL AWM Style	20549
aantal polen	11
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR/PVC zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	28x 0,15 mm
AWG signaalleiding	20
aderopbouw voedingsspanning	56x 0,15 mm
AWG voedingsspanning	17
aderdoorsnede	8x 0,5 mm ² (signaalader) 3x 1 mm ² (powerkabel)
aderdiameter inclusief isolatie	1,5 mm ±0,1 mm (signaalader) 2,1 mm ±0,1 mm (powerkabel)
kabelbuitendiameter	8,70 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen
wanddikte binnenmantel	≥ 0,15 mm
wanddikte buitenmantel	≥ 0,38 mm
compleet getwist	aders in lagen getwist
nominale spanning kabel	300 V

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Aansluitkap



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1537899>

Testspanning	2000 V
minimale buigradius, vast gelegd	7,5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	66 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	87 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 87 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s
vlambestendigheid	DIN EN 50265
oliebestendigheid	volgens VDE 0472 deel 803
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
	80 °C (volgens UL)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Aansluitkap



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1537899>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1537899>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976



UL Recognized
Toelatings-ID: E118976

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Aansluitkap



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1537899>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	4ba52092-33cb-42e8-bb0f-042e68e90039