

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1539350>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stamkabel voor sensor-/actorboxen, zonder PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 18-polig, 16 x 0,34 mm² en 2 x 0,75 mm², lengte: 50 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1539350
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3ZBX
Productcode	AF3ZBX
GTIN	4046356077767
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7.100 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7.100 g
Douanetariefnummer	85444995
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
toepassing	Verdelerboxen
aantal polen	18
led	nee

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/leiding

kabellengte	50 m
-------------	------

PUR/PVC zwart [PUR]

aantal polen	18
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR/PVC zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
AWG signaalleiding	22
aderopbouw voedingsspanning	96x 0,10 mm
AWG voedingsspanning	18
aderdoorsnede	16x 0,34 mm ² (signaalader)
	2x 0,75 mm ² (voedingsspanning)
kabelbuitendiameter	10,10 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	diepzwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin, wit/grijs, grijs/bruin
compleet getwist	aders in lagen getwist
nominale spanning kabel	300 V (signaalader)
	500 V (voedingsspanning)
Testspanning	1200 V (signaalader)
	2000 V (voedingsspanning)
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 110 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s
vlambestendigheid	DIN EN 50265
oliebestendigheid	volgens VDE 0472 deel 803
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1539350>

-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1539350>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	21,087 kg CO2e
---------	----------------