

SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel



1554830

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 12-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
- Ruimte besparen – met meerpolige connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1554830
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1CGA
Productcode	AF1CGA
GTIN	4046356176446
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	256,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	254,9 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Standaard
aantal polen	12
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	1,5 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector haaks M12 SPEEDCON
aantal polen	12
Type vergrendeling	SPEEDCON
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel



1554830

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Kabel/leiding

kabellengte	5 m
-------------	-----

PVC zwart [PVC]

Maatschets	
aantal polen	12
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PVC zwart [PVC]
aderopbouw signaalleiding	18x 0,10 mm
AWG signaalleiding	26
aderdoorsnede	12x 0,14 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1 mm ±0,05 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter	5,80 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw
compleet getwist	12 aders in lagen getwist
max. aderweerstand	≤ 142 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	> 10 MΩ*km
nominale spanning kabel	250 V
Testspanning ader/ader	1500 V AC
kleinste buigradius, permanent gelegd	29 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	87 mm
vlambestendigheid	DIN EN 50265-2-1
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68

SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel



1554830

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>


omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 SPEEDCON, haaks

schematekening



Poolschema steker M12, 12-polig, aanzicht stiftzijde


SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel



1554830

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker

SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel



1554830

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>

	UL Listed Toelatings-ID: E221474			
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	1 A	-	-

	EAC-RoHS Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387
---	--

SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel



1554830

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1554830>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,686 kg CO2e
---------	---------------