

HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586112>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Docking frame voor steekplaatsen, voor contactblokken van bouwvorm B6, met 4 platkopschroeven M5, insteekcompensatie x/y-as +/- 1,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1586112
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Verkoopcode	AF7AZB
Productcode	AF7AZB
GTIN	4046356345743
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	97,35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	97,35 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	CN

HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586112>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Docking-frame
bouwvorm	B6
Aantal steekplAatsen	2

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	55 mm
Hoogte	86 mm
diepte	25,8 mm

Materiaal

materiaal	Roestvaststaal
-----------	----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	directe montage met flens
Montage-instructie	Voor contactblokken van de series B6, DD24, BB10, K, M

HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe


1586112

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586112>



Tekeningen

Maatschets




Maatschets

HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe


1586112

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586112>



montage-uitsparing

Maatschets



Max. afstandsmaat tussen beide docking frames (bij standaardcontacten 25,8 mm; bij glasvezelcontacten 27 mm; bij pneumatische contacten 26,5 mm)

HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586112>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl