

RC-00000006R00 - Behuizing voor ronde connector



1592612

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1592612>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, axiale afdichting, afgeschermd: ja, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1592612
Verpakkingseenheid	40 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAAX
Productcode	ABRAFP
GTIN	4046356191845
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35,09 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	31,21 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	contactblokken separaat bestellen
-------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	RC
toepassing	signaal
uitvoering	Koppelbehuizing
Afgeschermd	ja
schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal behuizing	metaal
---------------------	--------

Connectoren

bouwworm	recht
----------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
----------------	-----------

Montage

montagetechniek	Voorwand-/schroefmontage M20 x 1,5 Centrale bevestiging
Montage-instructie	Centrale bevestiging

Tekeningen

Maatschets



inbouwmaten:

RC-00000006R00 - Behuizing voor ronde connector



1592612

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1592612>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	1246f499-a9d0-408a-bcb9-17c40ab12469