

RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector



1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 6,5 mm, polarisatie: N

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1595040
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAFA
GTIN	4046356204811
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	80,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	71,31 g
Land van herkomst	DE

RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector



1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
-------------	--------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
steekcycli	50
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	9
draairichting	standaard
stekerbeeld	8+1
aantal contact (Contactgroep 1)	1
diameter contact (Contactgroep 1)	2 mm
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	2,5 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
aantal Contact (Contactgroep 2)	8
diameter Contact (Contactgroep 2)	1 mm
Aderdoorsnede min. Contact (Contactgroep 2)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. Contact (Contactgroep 2)	1 mm ²
Nominale stroom per meldcontact	8 A
nominale spanning Contact (Contactgroep 2)	48 V AC
	74 V DC

behuizing

Opmerking	contactblokken separaat bestellen
schroefdraadsoort	M23
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
materiaal behuizing	metaal
beschermklasse (gemonteerd)	IP65
	IP67

RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector



1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>

	IP68
Afdichting	
kabelbuitendiameter	5,5 mm ... 6,5 mm

RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector


1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>



Tekeningen

schematekening



Polbild


RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector

1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>



schematekening



Polbild


RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector

1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>



schematekening



Maatschets

RC-09P1N1280J9 - Kabelconnector

1595040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1595040>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl