

HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EUA - Behuizing



1604557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604557>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE voor verhoogde omgevingseisen, wartelbehuizing B24, met bajonetvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, kabelaansluiting zijdelings

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1604557
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AAA
Productcode	AF7AAA
GTIN	4017918948238
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	485,425 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	467,4 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met bajonetvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	verhoogde omgevingseisen
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M32
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	100 mm
lengte	152 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	112 mm

Materiaal

materiaal afdichting	Viton
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, zwart
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA-GF

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische eigenschappen

1604557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604557>


Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M32
type vergrendeling	Schroef


Montage

Montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
--------------------	--

Tekeningen



Maatschets



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EUA - Behuizing

1604557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604557>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604557>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1604557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604557>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl