

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Behuizing



1604599

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604599>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE Standard met poedercoating, wartelbehuizing B24, met bajonetvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1x M40, kabelaansluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1604599
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AAA
Productcode	AF7AAA
GTIN	4017918948276
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	457,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	457,36 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met bajonetvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M40
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	100 mm
lengte	152 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	112 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitsietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA-GF

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische eigenschappen

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Behuizing



1604599

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604599>


Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M40
type vergrendeling	Schroef


Montage

Montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
--------------------	--

Tekeningen



Maatschets



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Behuizing

1604599

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604599>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604599>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1604599

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604599>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	2,164 kg CO2e
---------	---------------