

HC-B-AF-SET - Aanbouwflens


1604638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604638>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Aanbouwflens voor HEAVYCON ADVANCE behuizing, set bestaande uit: 2 aanbouwflenzen met 4 zelftappende schroeven (M4, Torx®) en 4 vulringen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1604638
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APZ
Productcode	AF7APZ
GTIN	4017918893262
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30,86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	28,7 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	CN

HC-B-AF-SET - Aanbouwflens

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604638>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	1 stuks per connector
----------	-----------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwflens
Behuizingstype	Aanbouwflens
bouwvorm	B6 - B24
Beschermdeksel	nee
Pg-wartel	zonder

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Voor M4-bevestigingsschroeven van de aanbouwbehuizing)
---------------	---

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	42 mm
Hoogte	20,5 mm
diepte	14 mm
printgatdiameter	4,5 mm

Materiaal

materiaal	Spuitgietaluminium
-----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	moer
--------------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. Minimale dikte plaatstaal: 2,0 mm. Bij montage met zelftappende M4-schroeven: boorgatdiameter 3,6 mm
--------------------	---


HC-B-AF-SET - Aanbouwflens

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604638>



Tekeningen



Maatschets

HC-B-AF-SET - Aanbouwflens

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604638>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl