UC-12P1N1290DU - Koppelconnector

1606290

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606290

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

M23, Koppelconnector, serie: UC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1606290
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAIG
GTIN	4046356258623
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	175,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	175,3 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
steekcycli	100
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	12
draairichting	standaard
stekerbeeld	12
aantal contact (Contactgroep 1)	12
diameter contact (Contactgroep 1)	1 mm
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	1 mm²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

schroefdraadsoort	M23
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
materiaal behuizing	GD-Zn
beschermklasse (gemonteerd)	IP67

Afdichting

kabelbuitendiameter	2 mm ... 14,5 mm
materiaal afdichting	NBR

Tekeningen

schematekening



Polbild

schematekening



Maatschets

diagram



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl