

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 27-34 mm, SW 50, wartel: M40

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607729
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DAX
Productcode	AF7DAX
GTIN	4017918938819
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	184,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	168,65 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	DE

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
schroefmethode	M40
fabrikant	Jacob
fabrikantnaam	101036M40
Afgeschermd	nee

Afmetingen

Maatschets	
lengte	35 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	8 mm
printgatdiameter	40,1 mm ... 40,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer	50 mm
sleutelwijdte wartel	50 mm
zeskant hoekmaat	58 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M40 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	20 Nm (wartelmoer)
	20 Nm (adapter)

Materiaal

materiaal Klemkooi	PA
materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	neopreen
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	27 mm ... 34 mm
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68 (tot 5 bar)
----------------	------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel


1607729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607729>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	fb259922-836a-4076-b45a-ad83019743f0