

RF-17P1N8AWA00 - Apparaatconnector voorwand



1607860

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
- Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
- Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
- Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607860
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABRAFL
Productcode	ABRAGL
GTIN	4046356174947
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,969 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RF-17P1N8AWA00 - Apparaatconnector voorwand



1607860

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	RF
toepassing	signaal
aantal polen	17
stekerbeeld	17
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Stift

Connectoren

bouwworm	recht
draairichting	standaard

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

RF-17P1N8AWA00 - Apparaatconnector voorwand



1607860

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

Tekeningen

Maatschets




inbouwmaten:

Maatschets



Maatschets

schematekening



contactkamernummering (aanzicht steekzijde) stift standaard

RF-17P1N8AWA00 - Apparaatconnector voorwand



1607860

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

RF-17P1N8AWA00 - Apparaatconnector voorwand



1607860

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-17P1N8AWA00 - Apparaatconnector voorwand



1607860

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607860>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl