

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Aanbouwframe



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608210>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, kunststof, met Freenet-systeem, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF), zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608210
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODE
Productcode	ABNODE
GTIN	4046356159890
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet
bouwworm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SC-RJ
Aantal steekplAatsen	1

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen


overdrachtsmedium	glasvezel
-------------------	-----------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22,2 mm
Hoogte	42 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs
materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	polyester GF

Kabel/leiding

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	POF, PCF, GOF

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Aanbouwframe



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608210>

vezeltype	GOF, PCF, POF
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------


VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Aanbouwframe

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608210>




Tekeningen



montage-uitsparing

detailtekening



VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Aanbouwframe



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608210>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl