

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608252>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, met geïntegreerd contactblok voor aderaansluiting, veerdrukaansluiting, 400 V, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608252
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNHBB
Productcode	ABNOJA
GTIN	4046356160056
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	63,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	61,4 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet
bouwworm	SCRJ
aantal polen	5
uitvoering	stift

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen


nominale spanning (III/3)	400 V
Nominale stroom	16 A (bij 20 °C)

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	36,2 mm	
Hoogte	42 mm	
lengte	41,9 mm	

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608252>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------


Tekeningen

Maatschets



Push-pull MSTB-aanbouwraam

Maatschets



montage-uitsparing

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608252>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl