

ST-6ES1N8AAC00S - Apparaatconnector voorwand



1613585

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613585>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, SPEEDCON, M17, aantal polen: 6+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4x Ø 2,7 mm, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1613585
Verpakkingseenheid	16 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRBEM
GTIN	4046356401333
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	88,58 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	88,58 g
Land van herkomst	DE

ST-6ES1N8AAC00S - Apparaatconnector voorwand



1613585

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613585>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Montage

montage	4x Ø 2,7 mm
---------	-------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	ST
toepassing	vermogen
aantal polen	7
stekerbeeld	6+PE
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
schroefdraadsoort	M17

Afmetingen

Behuizingen

Flanschmaß	25 mm x 25 mm
------------	---------------

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
materiaal behuizing	metaal
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
maximale stroom	14 A
nominale spanning U_N	630 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	6 kV

Contact

contactdiameter	1 mm
-----------------	------

aansluitgegevens

ST-6ES1N8AAC00S - Apparaatconnector voorwand



1613585

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613585>

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

bouwworm	haaks, draaibaar
draairichting	standaard

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	3000 m

ST-6ES1N8AAC00S - Apparaatconnector voorwand


1613585

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613585>




Tekeningen


Maatschets



Maatschets




schematekening



Polbild

diagram



I = stroomsterkte, θ = omgevingstemperatuur, 3 x 14 A + 2 x 2 A constant

ST-6ES1N8AAC00S - Apparaatconnector voorwand



1613585

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613585>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl