

RF-06F1N1280DU - Kabelconnector



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1617334>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: soldeeraansluiting, serie: RF

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1617334
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAGA
GTIN	4046356600057
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	100 g
Land van herkomst	DE

RF-06F1N1280DU - Kabelconnector



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1617334>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
serie	RF
toepassing	signaal
aantal polen	6
stekerbeeld	6
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
materiaal behuizing	metaal

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	2 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	2,5 mm ²
nominale spanning U _N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----

Connectoren

bouwworm	recht
draairichting	standaard

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 13,2 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

RF-06F1N1280DU - Kabelconnector

1617334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1617334>



Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

RF-06F1N1280DU - Kabelconnector


1617334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1617334>



Tekeningen

Maatschets



RF-06F1N1280DU

RF-06F1N1280DU - Kabelconnector



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1617334>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------