

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelwartel

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636509>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON M50-kabelwartel metaal, wanddoorvoer voor dataconnectoren, met deelbare afdichting, gatdiameter: 1 x 8 mm, binnenwerkse breedte: 37 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1636509
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DAX
Productcode	AF7DAX
GTIN	4046356028233
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	212,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	212,08 g
Douanetariefnnummer	74122000
Land van herkomst	DE

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelwartel

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636509>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	voor dataconnector
	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	Pflitsch
fabrikantnaam	25056 dpmk 1/8
Afgeschermd	nee

Kengetallen

afdichtingsbereik	7,50 mm ... 8,00 mm
-------------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets	
Hoogte	58 mm
lengte	39 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	10 mm
sleutelwijdte wartelmoer	50 mm
sleutelwijdte wartel	54 mm
zeskant hoekmaat	58 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M50 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	37 mm
----------------	-------

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal afdichting	TPE
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	7,5 mm ... 8 mm
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelwartel

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636509>



Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


KV-M-M50-GD-(8) - Kabelwartel

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636509>



Tekeningen



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelwartel

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1636509>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c9f27156-7386-4d9c-bdca-caa622c50e57