

HC-M-BS-M20 - Borgschroef

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645846>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Borgschroef, materiaal wartel: messing, vernikkeld, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1645846
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4017918951092
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,708 g
Douanetariefnnummer	74153300
Land van herkomst	DE

HC-M-BS-M20 - Borgschroef

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645846>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Borgschroef
-------------	-------------

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	5 Nm
---------------	------

Afmetingen

Maatschets	
lengte	9 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	6 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	3 mm
diameter	20 mm
diameter aansluitschroefdraad	20 mm
sleutelwijdte wartelmoer	22 mm
zeskant hoekmaat	24 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspeed	1,5 mm

Materiaal

materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal behuizingsoppervlak	Ni
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M20 - Borgschroef


1645846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645846>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-M-BS-M20 - Borgschroef

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645846>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	3e3a4946-cc6a-49b3-ba17-ed88029a89a7