

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646162>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Metalen kabelwartel met trekontlastingsbeugel, schroefdraadlengte: 8 mm, afdichtingsbereik: 18 - 27 mm, aansluitbereik: 19 - 30 mm, SW 40, wartel: M32



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1646162
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DFX
Productcode	AF7DFX
GTIN	4017918941307
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	153,09 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	150,35 g
Douanetariefnummer	74153300
Land van herkomst	DE

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646162>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	wafi
Afgeschermd	nee

Afmetingen

Maatschets	
lengte	43 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	8 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	35 mm
diameter	32 mm
diameter aansluitschroefdraad	32 mm
sleutelwijdte wartelmoer	42 mm
sleutelwijdte wartel	40 mm
aansluitbereik van de trekontlastingsbeugel	19,00 mm ... 27,00 mm
zeskant hoekmaat	47 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M32 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	18 Nm (adapter) 12 Nm (wartelmoer)
---------------	---------------------------------------

Materiaal

materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	perbunan
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	18 mm ... 27 mm
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
----------------	------

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646162>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C (statisch)
--------------------------------	-----------------------------


HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646162>



Tekeningen



Maatschets

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	0c3fd652-25ee-4cb6-b2a7-bf3e529eb0cb

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,557 kg CO2e
---------	---------------