

REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647624>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Verloopadapter, aansluitschroefdraad: M25 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring



Productbeschrijving

Reduceert M25 naar M20

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1647624
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4017918941529
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,87 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,72 g
Douanetariefnummer	74153300
Land van herkomst	DE

REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647624>

Technische gegevens


Artikeleigenschaften

Producttype	Verloopadapter
afdichting aanwezig	ja

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	7,5 ... 8 Nm
---------------	--------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	30,00 mm
lengte	10 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	7 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	3 mm
diameter	25 mm
diameter aansluitschroefdraad	25 mm
zeskant hoekmaat	30 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M25 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm
schroefdraadsoort afdichtingszijde	M20

Material

Kleur	messingkleurig
materiaal	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizingsoppervlak	Ni

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (afhankelijk van de toegepaste wartel)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montage-instructie	met bijbehorende kabelwartel: IP68
--------------------	------------------------------------

REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter


1647624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647624>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647624>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	99541839-5a1d-40d0-b885-cb1c09bf9185