

REDUC-M-KV-M40/M32 - Verloopadapter



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647640>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Verloopadapter, aansluitschroefdraad: M40 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring



Productbeschrijving

Reduceert M40 naar M32

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1647640
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4017918941543
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	45,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	45,63 g
Douanetariefnummer	74153300
Land van herkomst	DE

REDUC-M-KV-M40/M32 - Verloopadapter



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647640>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Verloopadapter
afdichting aanwezig	ja

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	11 ... 12 Nm
---------------	--------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43,00 mm
lengte	11,5 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	8 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	3,5 mm
diameter	40 mm
diameter aansluitschroefdraad	40 mm
zeskant hoekmaat	43 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M40 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm
schroefdraadsoort afdichtingszijde	M32

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizingsoppervlak	Ni

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (afhankelijk van de toegepaste wartel)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montage-instructie	met bijbehorende kabelwartel: IP68
--------------------	------------------------------------

REDUC-M-KV-M40/M32 - Verloopadapter


1647640

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647640>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

REDUC-M-KV-M40/M32 - Verloopadapter



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647640>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-M-KV-M40/M32 - Verloopadapter



1647640

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	108acbde-a277-4858-912d-f5fe30eaeaf7

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl