

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655137>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, voor 15 meldcontacten, type contactaansluiting stift, voor crimpcontacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-09-...

Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655137
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4046356029070
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,37 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,37 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655137>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	meerpolig
bouwworm	D-SUB
aantal polen	15
stekerbeeld	D-SUB 9
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	3 A (bij 20 °C)
Testspanning	1000 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Breedte	16 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	31,19 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 115 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655137>

montagetechniek

boring

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655137>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655137>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl