

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655247>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, voor 44 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor crimpcontacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-25-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655247
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4046356029186
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,11 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
toepassing	meerpolig
bouwworm	D-SUB
aantal polen	44
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
uitvoering	Busconnector
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen


nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	3 A (bij 20 °C)
Testspanning	1000 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	16 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	53,42 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud

materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0
-----------------------	---

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 115 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Tekeningen



D-SUB-contactdrager

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655247>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440214
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl