

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-contactdrager



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655289>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 1, opnamemogelijkheid voor 2 combinatiecontacten, type contactaansluiting bus, bevestiging via 4-40 UNC-schroefdraad en soldeernokjes, voor aanbouwframe VS-09-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655289
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4046356029223
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,09 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,09 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:

De contacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet met de contactdragers worden meegeleverd. In de contactdragers dienen steeds een bus- en een stiftcontact te worden gemonteerd.

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	combinatiecontactblok
bouwvorm	D-SUB
aantal polen	2
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Golfsoldeercontacten
-----------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	21,6 mm
Hoogte	17,1 mm
lengte	31,19 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-contactdrager

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655289>




Montage

montagetechniek

schroefmontage

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Boorsjabloon

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-contactdrager

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655289>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655289>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	bb14764f-0d96-43c1-8a5a-8ad58cbc0632