

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - D-SUB-contactdrager



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655438>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, opnamemogelijkheid voor 5 combinatiecontacten, type contactaansluiting bus, bevestiging via 4-40 UNC-schroefdraad en soldeernokjes, voor aanbouwframe VS-25-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655438
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4046356029360
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,95 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,12 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	De contacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet worden meegeleverd met de combinatiecontactblokken.
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	combinatiecontactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	5
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Golfsoldeercontacten
-----------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	21,6 mm
Hoogte	53,4 mm
lengte	17,07 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Boorsjabloon

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - D-SUB-contactdrager

1655438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655438>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655438>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - D-SUB-contactdrager

1655438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655438>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	9d30d68f-eb7f-4589-b616-93362c9c6b23