

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde D-SUB-kabel afgeschermd, 15-polig, soepel (7-draads), kabelkleur RAL 7000 (grijs), beschermklasse IP20, kop 1 met bus grootte 2 en rechte kabelaansluiting, kop 2 met stift grootte 2 en rechte kabelaansluiting, lengte: 5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1656288
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNCAS
Productcode	ABNCAS
GTIN	4046356029766
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	333,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	295,6 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
bouwvorm	D-SUB
sensor type	Universeel
aantal polen	15
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom	1 A
bedrijfsspanning	30 V
overdrachtsmedium	Koper

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
------------	------

Materiaal

materiaal behuizing	PVC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld
buitenmantel, materiaal	PVC

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Aderaansluiting

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	Busconnector recht D-SUB 15
beschermklasse	IP20

Aansluiting 2

bouwvorm	connector recht D-SUB 15
beschermklasse	IP20

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>



Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	28,00 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	beige
afzonderlijke ader, doorsnede	28 mm ²
aderdoorsnede	0,08 mm ²
AWG signaalleiding	28
Afscherming	folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 70 °C

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel


1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>




Tekeningen

schematekening



Polbild

schematekening



Poolbeeld


VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>

schakelschema



Schakelschema

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>



EAC

Toelatings-ID: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656288>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl