

VS-PP-F-SCRJ - Montagerailadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658121>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Patchpanel, SC-RJ, railmontage, IP20, 1 steekplaats, busconnector/busconnector, te gebruiken voor glasvezel, multimode glasvezel, PCF- en polymeervezel

Productbeschrijving

Freenet-systeem

Uw voordelen

- Compacte bouwvorm
- Railmontage
- Specifiek coderingsveld
- Te gebruiken voor alle vezelsoorten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1658121
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNGAB
Productcode	ABNGAB
GTIN	4046356149167
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	48,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	48,3 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CH

VS-PP-F-SCRJ - Montagerailadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658121>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Netwerkverdelerbox
Behuizingstype	Montagerailadapter
bouwworm	SCRJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
Aantal steekplAatsen	1

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	glasvezel
-------------------	-----------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	26,8 mm
Hoogte	71 mm
lengte	81,4 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
materiaal behuizing	PC-GF
materiaal beschermkap	PC

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 9 mm
---------------------	-----------------

Lichtgeleiderkabel

vezeltype	GOF, PCF, POF
-----------	---------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-PP-F-SCRJ - Montagerailadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658121>

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

VS-PP-F-SCRJ - Montagerailadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658121>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PP-F-SCRJ - Montagerailadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658121>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl