

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatiekcontact



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Pneumatiekbuscontact met ventiel, voor HC-M-PN2-moduul, slangbinnendiameter: 6,0 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1676776
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7ACZ
Productcode	AF7ACZ
GTIN	4017918129408
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,87 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,71 g
Douanetariefnnummer	39174000
Land van herkomst	US

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatiekcontact



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Pneumatiekcontact
serie	HC-M-02-PN
klep geïntegreerd	ja

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Bus
Aansluitmethode	Slangaansluiting

Afmetingen

Maatschets	
Breedte [b]	11,5 mm
Hoogte [h]	11,5 mm
Diepte	25,5 mm
Diameter (Binnendiameter van de slang)	6 mm
Diameter (Contactdiameter)	8 mm

Materiaal

materiaal Klep	Polypropyleen
materiaal Afdichting	Buna-N
materiaal contact	Delrin Acetal

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Kengetallen

bedrijfsdruk	8,00 bar
--------------	----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatiekcontact


1676776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>



Tekeningen

Maatschets



HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatiekcontact

1676776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatiekcontact



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatiekcontact



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1676776>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl