

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers



1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Y-verdelers, 4-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en Busconnector recht M12, polarisatie: A

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1683455
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GAB
Productcode	AF1GAB
GTIN	4017918166922
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	27,96 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	PL

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers



1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	met middenafstand 18 mm, geschikt voor omspoten connectoren en niet-afgeschermd, confectioneerbare connectoren met snijklemaansluittechniek QUICKON en een aansluitbereik van 0,14 mm ² t/m 0,34 mm ²
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Y-verdelers
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3


Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U _N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I _N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	33 mm
Hoogte	14,8 mm
lengte	50,1 mm
middenafstand	18 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers



1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>

materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwworm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 3

bouwworm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

M12

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers

1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>




Tekeningen



M12-Y-verdeler

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde


SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers

1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>




schematekening



Poolschema bus M12, 3-polig + PE

schematekening




Uitlijning poolschema's

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers

1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>



Contactbezetting van de M12-Y-verdeler

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers



1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

Toelatings-ID: E221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: E221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers



1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers



1683455

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683455>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,942 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl