

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688395>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, schroefaansluiting, recht, voor aanbouwframe en tulebehuizing in beschermklasse IP67

Uw voordelen

- Eenvoudige aansluiting door schroefklemtechniek

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688395
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918817534
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,98 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,98 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
Nominale stroom	5 A
isolatieweerstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
overgangsweerstand per contactpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
overdrachtsmedium	Koper
Vermogensoverdracht	Vermogen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	31 mm
Hoogte	12,6 mm
lengte	49 mm

Materiaal

materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
steekkracht per signaalcontact	$\leq 3,30 \text{ N}$
trekkracht per signaalcontact	$\leq 2,2 \text{ N}$

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688395>

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

1688395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688395>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5a30f7cf-9ebd-464a-9e6c-0862b2a39edf