

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Aanbouwframe



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689080>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor modulaire buscontactblokken (Keystone), voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven, kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689080
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNNDB
Productcode	ABNNDB
GTIN	4017918863623
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,8 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Aanbouwframe



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689080>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	modulaire toepassing
bouwworm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1


Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	32,6 mm
Hoogte	32,6 mm
diepte	16 mm
lengte	16,3 mm

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting vlakke afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs
materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Aanbouwframe



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689080>

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------

Tekeningen

Maatschets



montage-uitsparing

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Aanbouwframe

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689080>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689080>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl