


VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689776>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 3, met 25 meldcontacten, type contactaansluiting bus, schroefaansluiting, recht, voor aanbouwframe en tulebehuizing in beschermklasse IP67

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689776
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918914073
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	27 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	25
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
Nominale stroom	5 A
isolatieweerstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
overgangsweerstand per contactpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
overdrachtsmedium	Koper
Vermogensoverdracht	Vermogen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	45,9 mm
Hoogte	63 mm
lengte	13 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
steekkracht per signaalcontact	$\leq 3,30 \text{ N}$
trekkracht per signaalcontact	$\leq 2,2 \text{ N}$

1689776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689776>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	3a104871-ad75-4daf-9a63-b9206378bd35