


VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689789>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 3, met 25 meldcontacten, type contactaansluiting stift, schroefaansluiting, recht, voor aanbouwframe en tulebehuizing in beschermklasse IP67

Uw voordelen

- Eenvoudige montage
- Schroefaansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689789
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918914080
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,85 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,85 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	25
stekerbeeld	D-SUB
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
Nominale stroom	5 A
isolatieweerstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
overgangsweerstand per contactpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	12,6 mm
Hoogte	63 mm
lengte	53,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
steekkracht per signaalcontact	$\leq 3,30 \text{ N}$
trekkracht per signaalcontact	$\leq 2,2 \text{ N}$

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
----------------	------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689789>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
--------------------------------	------------------

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

1689789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689789>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c