

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager




1689983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, opnamemogelijkheid voor 5 combinatiecontacten, type contactaansluiting bus, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-25-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689983
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918914387
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,28 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:

De contacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet met de contactdragers worden meegeleverd.

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	5
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium

Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode

Golfsoldeercontacten

Afmetingen

Breedte	12,6 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	53,42 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli

≥ 500

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek

schroefmontage

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager


1689983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>



Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Boorsjabloon

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689983>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl