

SACB-4/ 4-L-M23 - verdelerbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692404>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 90°, afscherming: nee

Uw voordelen

- Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
- Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1692404
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3CBB
Productcode	AF3CBB
GTIN	4017918177867
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	112,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	104 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren".

Artikeleigenschappen

Producttype	verdelerbox
toepassing	Standaard
aantal polen	4
Aantal steekplAatsen	4
polarisatie	A
led	ja

Systeemeigenschappen

Lokale diagnose

bewaakte functie	Voedingsspanning
optische weergave	led groen

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC
lokale diagnose	Voedingsspanning led groen
	statusindicatie I/O led geel
nominale spanning U_N	24 V DC
nominale stroom totaal	12 A
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitmethode sensor/actor	M12-busconnector
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = 11

SACB-4/ 4-L-M23 - verdelerbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692404>



1-4 / 3 (0 V) = 9+10

1-4 / 5 (PE) = 12


Signalering

statusindicatie aanwezig

ja

Afmetingen

Maatschets



Breedte

54 mm

Hoogte

26 mm

lengte

117 mm

Materiaal

materiaal Schroefdraadhuls

PA

materiaal behuizing

PA

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94

V0

materiaal afdichting O-ring

NBR

materiaal contact

CuSn

materiaal contactoppervlak

Ni/Au

materiaal contactblok

PA

materiaal contact stamkabelzijde

Cu-legering

materiaal contactoppervlak stamkabelzijde

verguld

Kabel/leiding

Aansluitmethode

M23-stekeraansluiting

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

IP65

IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-20 °C ... 75 °C

SACB-4/ 4-L-M23 - verdelerbox


1692404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692404>




Tekeningen

Maatschets




schematekening



M12-steekplaats bus, 4-polig

schematekening



M23-stekeraansluiting stift, 12-polig

SACB-4/ 4-L-M23 - verdelerbox



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692404>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692404>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 4-L-M23 - verdelerbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692404>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	4b8fac72-9d25-4723-b63c-49fe08b47904