

SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 90°, afscherming: nee

Uw voordelen

- Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
- Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1692802
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3CBB
Productcode	AF3CBB
GTIN	4017918177935
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	116,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	104,2 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren".

Artikeleigenschappen

Producttype	verdelerbox
toepassing	Standaard
aantal polen	5
Aantal steekplAatsen	4
polarisatie	A
led	nee

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning maximaal U_{max}	135 V
nominale spanning U_N	120 V AC
	120 V DC
nominale stroom totaal	12 A
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitmethode sensor/actor	M12-busconnector
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 120 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox

1692802


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>



Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	54 mm
Hoogte	26 mm
lengte	117 mm

Materiaal

materiaal Schroefdraadhuls	PA
materiaal behuizing	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld

Kabel/leiding

Aansluitmethode	M23-stekeraansluiting
-----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C

SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox


1692802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>




Tekeningen

Maatschets




schematekening



M12-steekplaats bus, 5-polig

schematekening



M23-stekeraansluiting stift, 19-polig


SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>



schakelschema



SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	120 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	120 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1692802>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2f3d4e88-6468-4d22-b315-233192626ec9