

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Behuizing



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1771969>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Sokkelbehuizing, met dwarsbeugels, hoogte: 67 mm, met wartel, 1x Pg21



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1771969
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918036645
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	424,33 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	424,33 g
Land van herkomst	DE

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Behuizing



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1771969>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg21
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	met

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	67 mm
lengte	144 mm
sleutelwijdte wartelmoer	28 mm

Materiaal

materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitsgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal beschermkap	PA
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg21
type vergrendeling	beugels

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Behuizing



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1771969>

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	10 mm ... 19 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Behuizing

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1771969>



Tekeningen



Maatschets

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Behuizing

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1771969>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl