

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Behuizing



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772308>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Koppelbehuizing, met lengtebeugel, hoogte: 60,5 mm, met wartel, 1 x Pg11, materiaal: PA



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1772308
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAE
GTIN	4017918036973
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,67 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,67 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Koppelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	D7
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg11
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	met

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	34 mm
Hoogte	60,5 mm
lengte	26,5 mm
sleutelwijdte wartelmoer	18 mm

Materiaal

materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	PA
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens	
schroefmethode	1x Pg11
type vergrendeling	beugels

Kabel/leiding

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Behuizing



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772308>

kabelbuitendiameter Kabel 1	7,5 mm ... 12,5 mm
-----------------------------	--------------------

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	7,5 mm ... 12,5 mm
---------------------	--------------------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
	IP65 (met afdichtschroef)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Behuizing

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772308>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl