

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplaat



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-adapterplaat, voor de montage van een D-SUB-stiftconnector, aantal polen: 25, behuizingserie HC-D 15...

Productbeschrijving

Adapterplaat, incl. bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1775266
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Verkoopcode	AF7AZD
Productcode	AF7AZD
GTIN	4017918037994
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,14 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,14 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplaat



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	Voor HEAVYCON-behuizingen, bouwvorm D15, voor toepassing in aanbouwbehuizingen
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapterplaat
bouwvorm	D15
aantal polen	25
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	23 mm
Hoogte	7 mm
lengte	57 mm

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	met bevestigingsschroeven: 1) plaatschroef Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84 De inbouwpositie van de adapterplaat in de wartelbehuizing: T is na montage in de behuizing zichtbaar. De inbouwpositie van de adapterplaat in de aanbouw- / sokkel- / koppelbehuizing: A is na montage in de behuizing zichtbaar. Inbouwpositie van de D-SUB (na montage in de behuizing): voor de montageplaat (voorwandmontage)
--------------------	--

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplaat


1775266

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>



Tekeningen

Maatschets



zie montage-instructie

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplaat

1775266

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01102

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplaat



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplaat



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775266>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl