

HC-B 16-ADP/1 DSUB 37 - Adapterplaat



1775512

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-adapterplaat, voor de montage van een D-SUB-stiftconnector, aantal polen: 37, behuizingserie HC-B 16...

Productbeschrijving

Adapterplaat, incl. bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1775512
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Verkoopcode	AF7AZD
Productcode	AF7AZD
GTIN	4017918038113
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

HC-B 16-ADP/1 DSUB 37 - Adapterplaat



1775512

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor HC-B16-behuizingen
----------	-------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapterplaat
bouwvorm	B16
aantal polen	37
afdichting aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	34,5 mm
Hoogte	10 mm
lengte	85 mm

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	Bevestigingsschroeven: 1) plaatschroef sleuf 2,9 x 6,5 DIN 7971 2) M3 x 14 sleuf DIN 84 De inbouwpositie van de adapterplaat in de wartelbehuizing: T is na montage in de behuizing zichtbaar. De inbouwpositie van de adapterplaat in de aanbouw- / sokkel- / koppelbehuizing: A is na montage in de behuizing zichtbaar. Inbouwpositie van de D-SUB (na montage in de behuizing): voor de montageplaat (voorwandmontage)
--------------------	--


HC-B 16-ADP/1 DSUB 37 - Adapterplaat



1775512

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>

Tekeningen



zie montage-instructie

HC-B 16-ADP/1 DSUB 37 - Adapterplaat



1775512

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-ADP/1 DSUB 37 - Adapterplaat



1775512

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1775512

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775512>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	4d75b6d2-ef54-41ad-8863-06af927627ad

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl