

# KGS-MSTB 2,5/12 - Kabelbehuizing

1783818

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1783818>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelbehuizingen, kleur: groen, artikelfamilie: KGS-MSTB 2,5



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1783818       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AAHZDD        |
| Productcode                             | AAHZDD        |
| GTIN                                    | 4017918041991 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 20,009 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19,85 g       |
| Douanetariefnr                          | 85389099      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# KGS-MSTB 2,5/12 - Kabelbehuizing

1783818

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1783818>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Producttype    | Kabelbehuizingen |
| Productfamilie | KGS-MSTB 2,5     |
| aantal polen   | 12               |
| Rastermaat     | 0 mm             |

### Montage


#### Kabelklem

|               |        |
|---------------|--------|
| Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
|---------------|--------|

### Materiaal

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Kleur (Behuizing)                  | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB               |
| Isolatiemateriaal                  | ABS              |
| isolatiemateriaalgroep             | I                |
| CTI volgens IEC 60112              | 600              |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB               |

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Rastermaat | -                                                                                    |


# KGS-MSTB 2,5/12 - Kabelbehuizing

1783818

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1783818>



## Tekeningen



# KGS-MSTB 2,5/12 - Kabelbehuizing

1783818

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1783818>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-15.0 | 27460402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)